

# Scheda Prodotto

## Serie Lunar



LED display



inverter technology



add garment



pre-wash



quick wash



steam function

Modello	MF100W70BA/W-IT	MF100W80BA/W-IT	MF100W90BA/W-IT
EAN	6945878342088	6945878342071	6945878342064
Capacità di Carico	7 kg	8 kg	9 kg
Garanzia del compressore	10	10	10
Classe di Efficienza Energetica	A	A	A
Velocità Massima di Centrifuga	1400 giri/min	1400 giri/min	1400 giri/min
Potenza nominale	1950 W	1950 W	1950 W
Corrente nominale	10 A	10 A	10 A
Motore	BLDC	BLDC	BLDC
Tipologia installazione	Libera Installazione	Libera Installazione	Libera Installazione
Numero di programmi	15	15	15
Display	LED	LED	LED
Colore Display	Bianco	Bianco	Bianco
Blocco porta	Blocco elettromagnetico	Blocco elettromagnetico	Blocco elettromagnetico
Livello di Rumorosità - Centrifuga	72 dB	72 dB	72 dB
Funzione Vapore	Si	Si	Si
Dimensioni nette (L*P*A)	59,5 *47,5 *85	59,5 *47,5 *85	59,5*49,5*85
Dimensioni lorde (L*P*A)	65,5*56*88,5	65,5*56*88,5	65,5*58*88,5
Peso netto	60kg	60kg	61kg
Peso lordo	63kg	63kg	65kg

Ispirato al logo Midea e alla luna luminosa, **Lunar Dial** integra la visualizzazione del programma con il monitoraggio delle fasi del ciclo di lavaggio così da agevolare le attività e migliorare l'esperienza dell'utente.



<b>Modello</b>	<b>MF100W70BA/W-IT</b>	<b>MF100W80BA/W-IT</b>	<b>MF100W90BA/W-IT</b>
<b>Numero di programmi</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>
<b>Selezione monopola</b>	<b>Jeans</b>		
	<b>ECO 40-60</b>		
	<b>Cotone freddo</b>		
	<b>Cotone 20°C</b>		
	<b>Cotone 40°C</b>		
	<b>Cotone 60°C</b>		
	<b>Cura a vapore</b>		
	<b>Rapido 15'</b>		
	<b>Rapido 45'</b>		
	<b>Mix 20°C</b>		
	<b>Mix 40°C</b>		
	<b>Mix 60°C</b>		
	<b>Delicato</b>		
	<b>Risciacquo e centrifuga</b>		
<b>Solo centrifuga</b>			
<b>Pulsante</b>	<b>Ritardo</b>		
	<b>Avvio</b>		
	<b>Risciacquo extra</b>		
	<b>Prelavaggio</b>		
	<b>Giri</b>		
<b>Funzioni</b>	<b>prelavaggio</b>		
	<b>Risciacquo extra</b>		
	<b>Child lock (combinato)</b>		
	<b>Vapore+Temp. (Muto)</b>		
	<b>Ricarica (premere 3 secondi)</b>		
	<b>Selezione della velocità di centrifuga</b>		
	<b>Selezione della temperatura</b>		